



MASCARILLA AUTOFILTRANTE
FILTERING HALF MASK

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



1720-V
FFP2 NR D



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



1720-V FFP2 NR D MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK

Descripción Description

Las mascarillas autofiltrante Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3. Los tipos de aplicación del modelo **1720-V FFP2 NR D** son lijado de capas de pintura y recubrimientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y perforación de madera, gestión de residuos, fumigación de pesticidas (base acuosa) y alimentación de animales. **Además, ofrece baja resistencia a la respiración ante el polvo de dolomita, polvo muy fino que obstruye los poros del tejido llegando a saturar la superficie filtrante.**

Climax filtering half masks have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. According to their efficacy, they are classified in three levels of protection: FFP1, FFP2 and FFP3. Type of uses for the half mask **1720-V FFP2 NR D**: Sanding of old coats of paint, coatings, scraping off, adhesive sanding, grinding, cutting and drilling of wood, pesticide fumigation and use/cleaning of animal feeding systems. **In addition, it offers low resistance to breathing against dolomite dust, a very fine dust that clogs the pores of the woven, saturating the filtering**

Características Characteristics



Clip nasal ajustable
Fácil de ajustar para proporcionar la mayor protección durante toda la jornada.


Adjustable nose clip
Easy to adjust to provide greater protection for the entire day.

Bandas de ajuste sintéticas
No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex). Sin grapas, un solo anillo.

Setting synthetic bands
It does not contain materials made of natural rubber. (latex) No staples, a single ring.

Material interior suave
El material del interior proporciona gran comodidad durante toda la jornada.

Soft inner material
The material inside provides great comfort throughout the day.



Composición del material filtrante:
100% tejido no tejido.

No incluye grafeno

Filtering material composition:
100% woven unwoven

Does not include graphene

Válvula de exhalación
Ofrece un mayor confort durante la jornada de trabajo en ambientes húmedos y/o donde el ritmo de trabajo sea elevado.

Exhalation valve
Offering greater comfort during the working day in humid environments and/or where the work rate is high.




1720-V FFP2 NR D MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK

Características Characteristics

Máximo nivel de uso: 10 x VLA
Protección:
Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos de toxicidad media.

Maximum level of use: 10 x TLV
Protection:
Solid and liquid aerosols (such as oil mists), non-toxic, medium toxicity.

Marcado Marking



Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Fuga hacia el interior total:
Continuous inhaled flow resistente: Satisfactorio / Satisfying

Contenido de CO₂ en el aire de inhalación:
Continuous inhaled flow resistente: Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la inhalación:
Continuous inhaled flow resistente:

30 l/ min:	Satisfactorio / Satisfying
95 l/ min:	Satisfactorio / Satisfying
160 l/ min:	Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE
Normas: EN 149:2001+A1:2009
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N° 0161

CE Certification
Norms: EN 149:2001+A1:2009
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0161

1720-V FFP2 NR D MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK



Advertencias Warnings

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.

Limitaciones de uso Use limitations

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

Embalaje Packaging

Caja 12 ud / 12 uts/box



1 ud/bolsa / 1 ud/bag



Personalización Customization

1 Marcado

AQUÍ SU LOGO



2 Colores



3 Packaging

